

# Servovariklis EMMT-AS-60-S-HS-RS

Gaminio numeris: 5242200

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-15 ... 40 °C
Note on ambient temperature	up to 80°C with derating -1.5%/°C
Max. installation height	4.000 m
Note on max. installation height	As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Šilumos klasė pagal EN 60034-1	F
Max. winding temperature	155 °C
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2
Motor type to EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montavimo pozicija	Bet koks
Apsaugos klasė	IP40
Note on degree of protection	IP40 motor shaft without RWDR IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology
Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955	N
Balance quality	G 2,5
Detent torque	<1.0% of peak torque
Storage lifetime under nominal conditions	20.000 h
Interface code, motor out	60P
Electrical connection 1, connection type	Hybrid plugs
Electrical connection 1, connection technology	M23x1
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Užterštumo laipsnis	2
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Skyriaus sertifikatas	UL E342973
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	680 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje

Savybės	Reikšmė
Number of pole pairs	5
Sustojimo momentas	0,7 Nm
Nominalus momentas	0,64 Nm
Maksimalus momentas	1,6 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	3.000 1/min
Maksimalus greitis	15.000 1/min
Max. mechanical speed	16.000 1/min
Nominali variklio galia	200 W
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	1,7 A
Nominali variklio srovė	1,6 A
Maksimali srovė	5,4 A
Variklio konstanta	0,41 Nm/A
Standstill torque constant	0,49 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	29,9 mV/min
Apvijų varža, fazė- fazė	11,7 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	38 mH
Winding longitudinal inductivity Ld (phase)	15,5 mH
Winding cross inductivity Lq (phase)	19 mH
Electric time constant	2,1 ms
Thermal time constant	40 min
Thermal resistance	1,3 K/W
Measuring flange	250 x 250 x 15 mm, steel
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,169 kgcm <sup>2</sup>
Produkto svoris	1.180 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	70 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	350 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Absolute single turn encoder
Rotor position sensor, manufacturer designation	ECI 1118
Rotor position sensor, absolute detectable revolutions	1
Rotary position encoder interface	EnDat 22
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
Rotor position sensor, DC operating voltage	5 V
Rotor position sensor, DC operating voltage range	3,6 ... 14 V
Rotor position sensor, position values per revolution	262.144
Rotoriaus padėties jutiklio signalas	18 Bit
Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement	-120 ... 120 arcsec
MTTF, subcomponent	190 years, rotor position sensor