


Oro paruošimo blokų kombinacija MSB6-1/2:H4N3M1-WP-Z

Gaminio numeris: 530221

FESTO

Susideda iš filtro, reguliatoriaus, tepalinės, elementų montavimui prie plokštės. Maksimalus slėgis 12 barų, 5 µm filtras, su manometru, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | 6 |
| Serijos | MS |
| Vykdyklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu Su priedais, užrakinamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Konstrukcija | Slėgio reguliatorius su manometru Standartiniai filtrai Standartinis tepalo išpurškėjas |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 1 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 3.500 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Produkto svoris | 2.000 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |