


# Valvola a manicotto VZQH-2H-6-S5S5-V4V4EPM-6

Codice prodotto: 8187048

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a manicotto
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Connessioni della valvola di processo	Graffa secondo DIN 32676, serie A
Dimensione nominale DN	6
Funzione valvola	2/2 vie, chiusa, monostabile
Direzione del flusso	Reversibile
Pressione fluido	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Media pressione	0 psi...87 psi
Pressione nominale PN	10
Pressione di scoppio	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Tipo di reset	Molla meccanica
Tipo di pilotaggio	Diretto
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:1] Acqua
Viscosità max.	4000 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura del fluido	-5 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	6 °C...8 °C
Portata Kv	0.7 m <sup>3</sup> /h
Tempo di accensione	1000 ms
Tempo di spegnimento	1000 ms

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Codice corpo	1.4408
Materiale copertura corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Numero materiale della copertura corpo	1.4404 / AISI 316L
Materiale guarnizioni	FPM HNBR
Materiale elemento di chiusura	EPDM
Peso prodotto	427 g
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale