

クランプスリーブ EAMH-110-20-C34-P

製品番号: 1545246

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	110
取付位置	任意
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	30.2 kgmm ²
製品質量	217 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠