


# ショックアブソーバ DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2

製品番号: 8119994

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	4
ストローク	4 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	単動式 プッシング
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	4 mm
最大停止力	100 N
許容締付トルク	1 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.8 J
時間あたりの最大エネルギー消費	5500 J
最大残存エネルギー	0.006 J
復元力	0.7 N
最小挿入力	4.5 N
製品質量	4.5 g
質量範囲	1.7 kg
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	高合金鋼