



stepping motor EMMB-ST-87-S-S

product number: 8156149

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| 周囲温度 | -15 °C...40 °C |
| 周囲温度の情報 | デレティング-2%/°Cで80°Cまで |
| 最大設置高さ | 4000 m |
| 最高設置高さの情報 | 1,000mから100ごとに-1.0%ずつのデレティング |
| 保管温度 | -20 °C...70 °C |
| 相対湿度 | 0 - 90% |
| 規格準拠 | IEC 60034 |
| EN 60034-1に準拠した熱クラス | B |
| 最高巻線温度 | 130 °C |
| EN 60034-1 準拠の規格クラス | S1 |
| EN 60034-7準拠のモータ型式 | IM B5 IMV1 IM V3 |
| 取付位置 | 任意 |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級に関する注記 | IP40, ロータリシャフトシールなしのモータシャフト |
| インタフェースコード モータアウト | 87A |
| 電気ポート 1, 接続種類 | ハイブリッド プラグ |
| 電気ポート 1, 接続方式 | ピン配置 L10 |
| 電気ポート 1, 芯数 | 14 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 耐振性 | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性 | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト |
| 認証 | RCMマーク |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 |
| 定格動作電圧 DC | 48 V |
| ピン数 | 50 |

| 特徴 | 値 |
|---------------------------|---------------------|
| モータ保持トルク | 2.4 Nm |
| ピークトルク | 2.7 Nm |
| 最高回転数 | 2200 1/min |
| 最高機械的回転数 | 8000 1/min |
| フルステップ時のステップ角 | 1.8 deg |
| ステップ角度公差 | ±5% |
| 恒久停止電流 | 9.5 A |
| 定格電流 モータ | 6.9 A |
| ピーク電流 | 12 A |
| モータ定数 | 0.24 Nm/A |
| 電圧定数 相 | 15.4 mV/min |
| 相のコイル抵抗 | 0.13 Ohm |
| コイル誘導性 相 個々の相ごと(連結されていない) | 0.35 mH |
| コイル直列インダクタンス Ld(相) | 0.56 mH |
| 巻き上げクロスインダクタンス Lq(相) | 0.35 mH |
| 電気時間比較演算子 | 1.75 ms |
| 熱時間比較演算子 | 37 min |
| 熱抵抗 | 0.91 K/W |
| 測定フランジ | 250 x 250 x 15mm, 鋼 |
| 総出力慣性モーメント | 1 kgcm ² |
| 製品質量 | 1890 g |
| シャフトへの許容アキシャル方向負荷 | 60 N |
| 許容ラジアルシャフト負荷 | 220 N |