

ソケットフランジ DARF-Q13-12-1

製品番号: 8163621

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
取付位置	任意
構造	回転ドライブ用アダプタ
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス9
周囲温度	0 -C...60 -C
最大曲げモーメント	2 Nm
最大アキシャル荷重 (静的)	80 N
製品質量	23 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 スリーブ	ステンレス
材質: ねじ	鋼, コーティング