



レギュレータ MS9-LR-G-PI10-VS

製品番号: 8203865

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---|
| サイズ | 9 |
| シリーズ | MS |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | パイロット式ピストンレギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり |
| 作動圧力 | 6 bar...11 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.1 bar...10 bar |
| 最大圧力ヒステリシス | 0.05 bar |
| 作動電圧範囲 DC | 21.6 V...26.4 V |
| 最大消費電力 | 4.2 W |
| 最大消費電流 | 0.16 A |
| 定格動作電圧 DC | 24 V |
| 残存リップル | 10% |
| アナログインプットの信号範囲 | 4 ~ 20mA |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 流体温度 | 10 °C...50 °C |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1400 g |
| 取付方法 | オプション: インライン アクセサリ付 |
| 材質: カバー | 強化 PA |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | アルミダイキャスト |
| 材質: 取付ブラケット | アルミダイキャスト |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |

| 特徴 | 値 |
|--------------|-----------------------|
| 材質 モジュールコネクタ | アルミダイキャスト |
| 材質 メンブレン | NBR |
| 材質 パルプタペット | 鍛造アルミ合金 NBR POM |