



Pajungimo kabelis NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

Gaminio numeris: 574321

FESTO

Suitable for use with energy chains.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	434 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
Electrical connection 1, occupied pins/wires	5
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 2, number of pins/wires	5
Electrical connection 2, occupied pins/wires	5
Electrical connection 2, type of mounting	Screw lock
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Bending radius, fixed cable installation	21 mm
Bending radius, flexible cable installation	71 mm
Kabelio skersmuo	7 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	5x1
Nominalus laidininko skerspjūvis	1 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 IP68 IP69K
Note on degree of protection	Sumontuotas
Special characteristics	alyvai atsparūs
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive

Savybės	Reikšmė
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno Free of phosphoric acid ester
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PP