


ガイド付シリンダ
DGRC-GF-50-25-PA
製品番号: 8218223

FESTO



データシート

特徴	値
ヨークブレース xsの有効負荷の重心距離	50 mm
ストローク	25 mm
ピストン径	50mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド
構造	ガイド
位置検出	近接センサ用
回転防止/ガイド	ヨーク付ガイドロッド
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
最高速度	0.6 m/s
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの使用に関する制限のある厳しさF1Aで、フェスト社内の定義に従ったバッテリー製造に適しています。
周囲温度	-10 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	1 Nm
最大力 Fy	1252.7 N
最大力 Fy 静的	1252.7 N
許容力 Fz	1252.7 N
最大力 Fz 静的	1252.7 N
最大トルク Mx	68.27 Nm
最大静的トルク Mx	68.27 Nm
許容トルク My	35.08 Nm
最大トルク My 静的	35.08 Nm
最大トルク Mz	35.08 Nm
許容トルク Mz(静的)	35.08 Nm

特徴	値
ストロークに応じた許容トルク負荷 Mx	19.02 Nm
定義された距離 xs におけるストロークに応じた最大有効負荷	231.8 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	1057 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	1178 N
ねじれバックラッシュ	0.035 deg
移動負荷	839.3 g
製品質量	1621.7 g
0mmストローク時の基本重量	782.4 g
ストロークに応じた移動負荷の重心	34.1 mm
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 ダイナミックシール	TPE-U(PU)
材質: エンドプレート	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ガイドロッド材質	ステンレス
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ピストンロッド	高合金鋼