# 원형 실린더
# CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1

제품 번호: 2176401



## 데이터 시트

| 특징 | 값 |
|---|---|
| 스트로크 | 40 mm |
| 피스톤 Ø | 32 mm |
| 완충, 완충장치, 쿠션 | 자체세팅 공압 끝단 위치 완충 |
| 설치 위치 | 임의 |
| 디자인 | 피스톤<br>피스톤 로드<br>실린더 배럴 |
| 위치 인식 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| 작동 방식 | 복동 |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) |
| 내식성 등급 CRC | 4 - 상당히 강한 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| 주변 온도 | 0 °C...80 °C |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동 | 415 N |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드 | 483 N |
| 0mm 스트로크에서 가동 질량 | 118 g |
| 10mm 스트로크당 추가 가동 질량 | 8.9 g |
| 0mm 스트로크에서 기본 무게 | 670 g |
| 10mm 스트로크당 추가 무게 | 15.3 g |
| 고정 방식 | 액세서리 이용 |
| 공압 연결부 | G1/8 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 커버 소재 | 고합금 스테인리스 스틸 |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금 스테인리스 스틸 |
| 실린더 배럴 소재 | 고합금 스테인리스 스틸 |