


# 밸브 터미널 MPA-FB-AP-VI

제품 번호: 550808

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
전동식 제어	AP 인터페이스 필드버스
터미널 타입	32
고정 방식	관통 구멍을 통한 직접 고정 액세서리가 포함된 DIN 레일 위에 조립 프레임에 나사 고정 M5 볼트홀 및 악세서리 포함 M6 볼트홀 및 악세서리 포함 M5 나사용 관통 구멍 포함 M6 나사용 관통 구멍 포함
설치 위치	입의, H형 레일에: 수평
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도 관련 참고사항	IEC 61131-2:2017에 따른 주변 온도 경감 관찰
보관 온도	-20 °C...40 °C
상대 습도	40 °C에서 5 - 90% 미응축
최대 설치 높이	3500 m
최대 설치 높이 관련 참고 사항	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) IEC 61131-2:2017에 따른 주변 온도 경감 관찰
보호 등급	IP67
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
작동 압력	-0.9 bar...10 bar
제어 압력	3 bar...8 bar
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
인증	RCM 마크
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함 인산 에스테르 비포함
밸브 터미널의 구조	모듈식, 밸브 크기 혼합 가능
밸브 위치의 최대 수	64

특징	값
압력 구역의 최대 수	17
작동 방식	전기식
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정 3/2 닫힌 상태 단안정 2개 2x3/2 개방 단안정 2x3/2 열린/닫힌 상태 단안정 3방향 비례 압력 조절 밸브 3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동 5/2 쌍안정 5/2 단안정 5/3 환기됨 5/3 배기됨 5/3 닫힘
디자인	피스톤 밸브 리턴 스프링 장착 시트 밸브
제어 공기 공급	외부 내부
진공 적합성	예
평판 소음기	일측면
신호 상태 디스플레이	LED
필드버스 인터페이스, 프로토콜	ACD (Address Conflict Detection) DLR(Device Level Ring) EtherCAT EtherCAT CoE EtherCAT Distributed Clocks (DC) EtherCAT EoE EtherCAT FoE EtherCAT 모듈러 디바이스 프로필 (MDP) EtherNet/IP EtherNet/IP QoS EtherNet/IP Quickconnect LLDP MRP, MRPD(링 중복) Modbus/TCP(Modbus/UDP) PROFINET FSU PROFINET I&MO .. 3 PROFINET IRT PROFINET RT PROFINET Shared device S2 시스템 중복 SNMP
필드버스 인터페이스, 연결 방식	2x 소켓
필드버스 인터페이스, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 D 코딩됨 IEC 61076-3-117(V14)에 따른 RJ 45 IEC 61754-24-21에 따른 SCRJ
필드버스 인터페이스, 핀/심 수	2 ...8
입력 관련 참고 사항	EP: 488 Byte Modbus: 4096 Byte
전원 공급, 기능	전자장치/센서 및 유입 방향 및 기능 접지
전원 공급, 연결 방식	플러그
전원 공급, 연결 기술	NFPA/T3.5.29에 따른 7/8 M12x1, EN 61076-2-111에 따라 L 코딩됨 M18x1 IEC 61076-3-126에 따른 Push-Pull
전원 공급, 핀/선 수	4 ...5
DC 정격 작동 전압	24 V
DC 정격 작동 전압 관련 참고 사항	IEC 60204-1에 따른 Protected Extra-Low-Voltage
허용 전압 변동	+/- 25 %
전자장치/센서 DC 정격 작동 전압	24 V
전자 장치/센서 허용 전압 변동	± 25 %
정전 버퍼링	10 ms
일렉트로닉스/센서와 부하/밸브 공급 전압 사이의 전위 분리	예
역극 보호	예