


위치 전송기 SDAC-MHS-M20-1L-V-E-0.3-M8

제품 번호: 8128402



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	원형 홈용
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함
사용 지침	지원/드라이브 센서 개요 "드라이브에 적합한 센서"
측정 변수	위치
측정 원리	자기 홀
감지 범위	25 mm
주변 온도	-40 °C...80 °C
일반적인 감지 간격	2 ms
최대 이동 속도	4 m/s
변위 해상도	0.047 mm
반복 정확도	0.2 mm
아날로그 출력	0 - 10 V
감도	0.45 V/mm
선형성 오류 타입.	±2mm
전압 출력 최소 부하 저항	10 KΩ
단락 강도	예
과부하 방지	있음
출력 신호	아날로그
작동 전압 범위 DC	15 V...30 V
잔류 리플	10%
무부하 전류	12 mA
역극 보호	예
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그가 있는 케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 고정 유형	육각 SW9 및 종방향 널링이 있는 나사형 잠금장치

특징	값
연결부 출구 방향	세로 방향
플러그인 커넥터 소재	황동 니켈도금 및 도금됨
라인 검사 조건	Festo 규격에 따른 벤딩 피로 강도 Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m 에너지 체인: > 500만 사이클, 굽힘 반경 28 mm
케이블 길이	0.3 m
라인 속성	케이블 베어의 호환/로봇에 적합
케이블 외피 색상	회색
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
고정 방식	나사 고정 세로 방향으로 홈 안에 삽입 가능
설치 위치	임의 방향
제품 무게	9 g
하우징 소재	강화 PA 고합금 스테인리스강
유니온 너트 소재	니켈 도금 황동
상태 표시	LED 적색, 녹색
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP68
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4