


Tiesinė sraigtinė pavara ELGA-BS-KF-80- -


Gaminio numeris: 8024919

FESTO

With recirculating ball bearing guide



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 1.940 mm
Dydis	80
Veleno skersmuo	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su cirkuliuojančiais guoliais
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Sraigto tipas	ašis su apvalia veržle
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	Inkrementinis
Maksimalus pagreitis	15 m/s ²
Maksimalus greitis	3.000 1/min 0,5 ... 1 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos momentas Iy	310E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iz	977E+03 mm ⁴
No-load torque at maximum travel speed	0,55 ... 0,6 Nm
No-load torque at minimum travel speed	0,3 ... 0,35 Nm
Maksimali jėga Fy	2.500 N
Maksimali jėga Fz	3.050 N
Fy with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	9.200 N
Fz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	11.224 N
Maksimalus momentas Mx	36 Nm
Maksimalus momentas My	228 Nm
Maksimalus momentas Mz	228 Nm
Mx with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	132 Nm
My with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	839 Nm
Mz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	839 Nm
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	250 N
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.600 N
Susukimo inercijos momemntas It	67,3E+03 mm ⁴
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,346 kgcm ²
Padavimo konstanta	10 ... 20 mm/U
Judanti masė	1.370 g
Papildomųjų kreipiamųjų svoris	1.110 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3.800 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	46,5 g
Dynamic deflection (load moved)	0.05% of the axis length, max. 0.5 mm

Savybės	Reikšmė
Static deflection (load at standstill)	0.1% of the axis length
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Plienas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas