

# 진공 흡착컵

## OGVM-80-A-N-RA

제품 번호: 8213236

FESTO



### 데이터 시트

| 특징             | 값                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 흡입컵 높이 조절기     | 22 mm                                                       |
| 작업물 최소 반경      | 75 mm                                                       |
| 공칭 폭           | 8 mm                                                        |
| 흡착컵 직경         | 80 mm                                                       |
| 흡착컵 볼륨         | 64 cm³                                                      |
| 연결 위치          | 상단                                                          |
| 설치 위치          | 임의 방향                                                       |
| 흡착컵 형태         | 원형 벨로즈 1.5배                                                 |
| 작동 압력          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력       | -60 kPa<br>-8.7 psi                                         |
| 정격 작동 압력       | -0.6 bar                                                    |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]                           |
| 내식성 등급 CRC     | 2 - 보통의 부식 부하                                               |
| LABS 적합성       | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| 주변 온도          | -20 °C...80 °C                                              |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 246 N                                                       |
| 정격 작동 압력에서의 힘  | 225 N                                                       |
| 제품 무게          | 82 g                                                        |
| 고정 방식          | 진공 연결부를 통해                                                  |
| 진공 연결부         | 직사각형 어댑터 RA                                                 |
| 색상             | 검정색                                                         |
| 쇼어강도           | 60 +/- 5                                                    |
| 스크류 인 핀소재      | 단조 알루미늄 합금                                                  |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                                                     |
| 흡착컵 소재         | NBR                                                         |