


Adapteris

NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Gaminio numeris: 8106112

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Produkto svoris | 100 g |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | kampinis |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuko lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 9 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 8 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, design | kampinis |
| Electrical connection 2, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 2, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 2, connection technology | RJ45 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 8 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 8 |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 24 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 0,9 A |
| Atsparumas smūgiams | 2 kV |
| Shielding | Taip |
| Kabelio ilgis | 0,5 m |
| Kabelio priedas | Standartas |
| Bending radius, fixed cable installation | 68 mm |
| Kabelio skersmuo | 6,8 mm |
| Kabelio struktūra | 5x(2x0,08) |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,08 mm ² |
| Nominal conductor cross section (AWG) | AWG28 |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Note on degree of protection | Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Material cable sheath | PVC |
| Kabelio apvalkalo spalva | Juodas |
| Material housing | PVC |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material insulation | PVC |