



Lygiagretūs griebtuvai DHPL-40-100-P-A

Gaminio numeris: 8112225

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Absoliuti eiga	100 mm
Spaustuvų eiga	50 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	≤ 0,2 mm
Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay	≤ 0,1 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz	≤ 0,065 mm
Simetrinis pasukimas	≤ 0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvus	≤ 0,03 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	Be
Konstrukcija	Krumpliatiebis/krumpliaratis
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	1.100 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	924 N
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Operating pressure	21,75 ... 116 psi
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 1 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	220 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	281 ms
Maksimaki masė išoriniam griebtuvo pirštui	801 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	550 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	462 N
Masės inercijos momentas	249,5 ... 487,2 kgcm ²
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	750 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	22 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	22 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	22 Nm
Aptarnavimo intervalas	Sutepta visam tarnavimo laikui
Produkto svoris	4.480 g
Montavimo tipas	Direct mounting via threads Su kiauryme Pasirenkamas

Savybės	Reikšmė
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material end plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston seal	TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material o-ring	NBR
Material screws	Plienas, cinkuotas
Gear rack material	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Gear material	Šlakuota bronz