


# Pneumatinis skirstytuvas VOGM-FD100-T33H-M-F90

Gaminio numeris: 8141659

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Sub-base valve Membraninė sklendė vožtuvas su plunžeriu valdomu per stiprintuvą
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	su priedais
Skirstytuvo funkcija	Proportional 3/3-way valve
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Pneumatinis pajungimas	Sub-base design, ailing
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Terpės temperatūra	-40 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Standartinis nominalus srauto debitas	1.240 l/min
C reikšmė	5,58 l/sbar
b reikšmė	0,214
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material spring	Spyruoklinis plienas
Produkto svoris	1.560 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress