

# Elektromagnetinis skirstytuvas MN1H-2-3/8-MS


FESTO

Gaminio numeris: 161727

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su rankiniu valdymu, be elektromagnetinės ritės ir lizdo (užsakomi atskirai).

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Membraninė sklendė
Veikimo būdas	elektrinis
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	G3/8
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Nominalus dydis	13 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Rankinis valdymas	su priedais, fiksacija Stūmimas
Srauto kryptis	nereversuojamas
Terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 24 V DC: 2.5 W
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Terpės slėgis	0,5 ... 10 bar
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Standartinis nominalus srauto debitas	2.900 l/min
Įjungimo laikas	30 ms
Išjungimo laikas	100 ms
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material housing	Žalvaris
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Medžiagos numeris, varžtas	1.4301
Produkto svoris	450 g
Apsaugos klasė	IP65 su šakute