

klemhuls

EAMH-110-14-C34-P

Artikelnummer: 1354104

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	35,8 kgmm ²
Productgewicht	267 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform