


Skirstytuvų sala MH1

Gaminio numeris: 197334

FESTO

Su miniatiūriniais skirstytuvais



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės 3/2 uždaras, vienos ritės 3/2 atviras, vienos ritės
Skirstytuvo dydis	10 mm
Didžiausias nominalus srautas	10 l/min at 10 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
Skyriaus sertifikatas	UL MH19482
Nominalus dydis	0,9 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Konstrukcija	Skirstytuvus grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	tiesioginis
Signal status display	LED
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V 5 V 12 V
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Apsaugos klasė	IP40 IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Elektrinis valdymas	Individualus prijungimas Daugiakontaktė jungtis
Informacija	atitinka RoHS
Veikimo būdas	elektrinis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis