


servomotor EMMS-AS-140-L-HV-RRB

Artikelnummer: 1574681

Einde productie

zonder overbrenging.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP54
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Nominale spanning DC	565 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	6
Stilstanddraaimoment	25,5 Nm
Nominaal draaimoment	17,41 Nm
Piekdraaimoment	67,5 Nm
Nominaal toerental	2.800 1/min
Max. toerental	3.830 1/min
Nominaal vermogen motor	5.110 W
Nominale stroom motor	9,96 A
Piekstroom	51,5 A
Motorconstante	1,75 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	104,41 mV/min
Fase-fase wikkelresistentie	0,586 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	4,65 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	19,4 kgcm ²
Productgewicht	17.240 g
Toege laten axiale asbelasting	200 N
Toege laten radiale asbelasting	1.060 N
Rotor positie sensor	Resolver
Rotary position encoder interface	SIN/COS analoge signalen
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
Houdmoment rem	18 Nm
Bedrijfsspanning DC rem	24 V

Kenmerk	Waarde
Vermogensopname rem	15,6 W
Massatraagheidsmoment rem	1 kgcm ²
Schakelcycli houdrem	5 miljoen lege bedieningen (zonder frictiewerk)
MTTF, subcomponent	114 jaar, rotor positie encoder 4469 jaar, houdrem
MTTFd, subcomponent	228 jaar, rotor positie encoder
Energie-efficiëntie	ENEFF (CN) / Class 2