


# Vakuomo generatorius VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Gaminio numeris: 526107

FESTO

linijoje, didelio vakumo, plotis 10 mm su prijungimo jungtimi.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,7 mm
Tinklelio matmuo	10 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas Inline
Konstrukcija	T- forma
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	7 bar
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus slėgis maksimaliam vakuumui	5,8 bar
Maksimalus vakuumas	86 %
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	13,5 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	2,1 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	15 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	QS-4
Vakuomo pajungimas	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM- sustiprinta
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys
Material fitting	Žalvaris Nikeliuota