

# magneetventiel MN1H-2-1/2-MS

Artikelnummer: 161728



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos.

Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G1/2
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Nominale diameter	13 mm
Ventiel functie	2/2 gesloten monostabiel
Handbediening	met toebehoren, vergrendelbaar duwend
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Medium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 230 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 24 V DC: 2,5 W
Soort reset	pneumatische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
normaal nominaal debiet	3.100 l/min
Schakeltijd in	30 ms
Schakeltijd uit	100 ms
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	400 g
Beschermingsgraad	IP65 met contactdoos