

geleidingscilinder DFM-80-25-P-A-KF

Artikelnummer: 170960

FESTO

met geïntegreerde geleiding.

De magnetische schakelaar, van het type SMTSO-8E, kan met dit product gebruikt worden met slaglengtes van 20 tot 40 mm enkel wanneer de overeenkomstige montagekit, van het type SMB-8E, aan de buitenkant gemonteerd is.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat	125 mm
Slag	25 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,05 ... 1 MPa
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Max. snelheid	0,4 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,75 Nm
Max. kracht Fy	2.048 N
Max. kracht Fy statisch	3.120 N
Max. kracht Fz	2.048 N
Max. kracht Fz statisch	3.120 N
Max moment Mx	158,67 Nm
Max. moment Mx statisch	241,8 Nm
Max moment My	48,12 Nm
Max. moment My statisch	73,32 Nm
Max moment Mz	48,12 Nm
Max. moment Mz statisch	73,32 Nm
Max. toelaatbare momentbelasting Mx afhankelijk van de slag	34,06 Nm
Max. nuttige last	220 N
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	2.827 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	3.016 N
Te verplaatsen massa	3.673 g
Productgewicht	6.506 g
Zwaartepunt van de te bewegen massa afhankelijk van de slag	33,9 mm
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij