



Mini kreipiamoji su pneumatine pavara DGSL-10-30-Y3A

Gaminio numeris: 543956

FESTO

Su pozicijos indikavimo galimybe, didelio tikslumo ir standumo riedėjimo kreipiančiosiomis su ypač aukštu pasikartojimo tikslumu, abiejose pusėse su hidrauliniais amortizatoriais (Y3).



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 30 mm |
| Reguliuojama galinės padėties sritis/ priekinė pusė | 24 mm |
| Reguliuojama galinės padėties sritis/ užpakalinė pusė | 15 mm |
| Stūmoklio diametras | 12 mm |
| Pavaros valdymo būdas | Jungas |
| Dempferiavimas | smūgio amortizatorius abiejuose galuose, progresyvus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji |
| Konstrukcija | Jungas Stūmoklis Stūmoklio kotas Šliaužiklis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 8 bar |
| Maksimalus greitis | 0,8 m/s |
| Kartojimo tikslumas | ±0,01 mm |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 1 Nm |
| Dempferiavimo ilgis | 8 mm |
| Maksimali jėga Fy | 1.078 N |
| Maksimali jėga Fz | 1.078 N |
| Maksimalus momentas Mx | 15 Nm |
| Maksimalus momentas My | 8 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 8 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 51 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 68 N |
| Judanti masė | 194 g |
| Produkto svoris | 486 g |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Montavimo tipas | Su kiuryme |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |