


busknoop CPX-M-FB41

Artikelnummer: 3228960

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Veldbusinterface	1x contactdoos SCRJ Push-pull, AIDA
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Configuratietoelating	GSDML-bestand
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparameter
Extra functies	Acyclische gegevenstoegang via veldbus Acyclische gegevenstoegang via Ethernet Fast Start Up (FSU) Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedienelementen	DIL-schakelaar Optionele geheugenkaart
Baudsnelheid	100 Mbit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 125 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	280 g
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Protocol	PROFINET RT
LED-indicatie busspecifiek	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: netwerkfout TP1: netwerk actief port 1 TP2: niet bezet
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronicavoorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium