


# fronteenheid ERMH-11-P-E17-100

Artikelnummer: 3383156  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Grootte                                    | 11   |
| Constructieve opbouw                       | Elektromechanische draaimodule met luchtdoorvoer |
| Inbouwpositie                              | willekeurig                                      |
| Draaihoek                                  | eindeloos  |
| overbrengingsratio                         | 30:1   |
| Nominaal draaimoment                       | 1,8 Nm   |
| Herhaalnauwkeurigheid                      | $\pm 0,01^\circ$                                 |
| Max axiale kracht                          | 300 N  |
| Productgewicht                             | 1.320 g  |
| Inschakelduur                              | 100 %  |
| Nominale stroom motor                      | 0,74 A   |
| Type motor                                 | Servomotor                                       |
| Nominale diameter                          | 4 mm   |
| Werkdruk                                   | -0,9 ... 10 bar                                  |
| normaal nominaal debiet                    | 350 l/min  |
| Max. uitgangssnelheid                      | 200 1/min  |
| Nominale bedrijfsspanning AC               | 230 V  |
| Nominaal vermogen motor                    | 22,1 W   |
| Piekstroom                                 | 1,5 A  |
| Max. kantelmoment statisch                 | 40 Nm  |
| Piekdraaimoment                            | 4,5 Nm   |
| Toegestaan belastingsmassatraagheidsmoment | 0,006 kgm <sup>2</sup>                           |
| Pneumatische aansluiting                   | G1/8   |
| Beschermingsgraad                          | IP40   |
| Omgevingstemperatuur                       | 0 ... 40 °C                                      |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform                                     |