


Dangtis VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Gaminio numeris: 560428

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	100 g
Elektrinis pajungimas	dalinai sumontuotas
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 13 mm
Gnybto skerspjūvis	0,2 ... 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaracija)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress