



# Laiko vėlinimo vožtuvas VZ-3-PK-3

Gaminio numeris: 5755

FESTO

Normaliai uždaras, 2n pagrindas su jungtimis 3 mm vidinio skersmens žarnelei.

Ilgesni vėlinimai gaunami prijungiant papildomus rezervuarus prie vožtuvo.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                         | 2 mm   |
| Veikimo būdas                           | pneumatinė   |
| Konstrukcija                            | Skirstytuvas grąžinamas spyruokle                                    |
| Overlap                                 | Underlap   |
| Pastaba priverstinei dinamizacijai      | Perjungimo dažnis mažiausiai 1 x per savaitę                         |
| Darbinis slėgis                         | 2,5 ... 8 bar  |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 90 l/min   |
| Reguliuojamas vėlinimas                 | 0,25 ... 5 s   |
| Išjungimo pauzė                         | ≥ 55 ms  |
| Pakartojimo tikslumas, laiko nustatymas | ± 0,5 s  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro.   |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Valdymo terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 150 g  |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į priekinę panelę<br>Montavimo korpuse<br>Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas                  | PK-3   |
| Material housing                        | Cinkuota   |