


parallelgrijper HGPP-32-A-G1

Artikelnummer: 525665

FESTO

precies, voor positiedetectie via Hall-sensor of inductieve sensoren.
Met grijpkrachtbeveiliging openend - G1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag per grijpklaauw	12,5 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,02$ mm
Aantal grijpklaauwen	2
Aandrijvingstype	pneumatisch
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	parallel
Grijpkrachtbeveiliging	bij het openen
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor Hall-sensor voor inductieve sensoren
Werkdruk	5 ... 8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	173 ms
Max. massa per externe grijpvinger	300 g
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Max. kracht op grijpklaauw Fz statisch	720 N
Max. moment op grijpklaauw Mx statisch	30 Nm
Max. moment op grijpklaauw My statisch	30 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz statisch	30 Nm
Productgewicht	1.438 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekkap	POM
Materiaal behuizing	Aluminium-legering, hard geanodiseerd
Materiaal grijperklaauwen	Aluminium kneedlegering, vernikkeld