

# verzorgingseenheden (combinatie) MSB6N

Artikelnummer: 532307

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Abbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Soort bediening	elektrisch manueel pneumatisch
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 ... 40 µm
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule Actiefkoolfilter Drukregelventiel met manometer Drukopbouw en ontluichtingsventiel Drukopbouwventiel Debietsensor Inschakelventiel Vezelfilter Filterregelaar met manometer Filterregelaar zonder manometer Membraandroger Proportionele olienevelaar (standaard) Sinterfilter met centrifugaalafscheider Waterafscheider elektrisch verstelbaar drukregelventiel voorgestuurd precisie-membraanregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel geïntegreerd als metalen reservoir
verschuldrukindicator	Optische display met druksensor
drukindicator	met druksensor met manometer
Werkdruk	1,5 ... 20 bar
Drukregelbereik	0,3 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.700 ... 4.800 l/min
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Toelating	c UL us - Recognized (OL)

<b>Kenmerk</b>	<b>Waarde</b>
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC