



# vacuümgenerator VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-R02-M

Artikelnummer: 532645

FESTO

met geïntegreerd magneetventiel. Standaard, hoog zuigdebiet,  
breedte 18 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1,4 mm
Rastermaat	18 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	Standaard hoog zuigvolume
Handbediening	duwend
Geïntegreerde functie	Inschakelventiel elektrisch Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Ventiefunctie	2/2
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	5 bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	92,6 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,32 s
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Elektrische vermogensopname	1,2 W
Inschakelduur	100 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Geluidsdrumniveau bij nominale werkdruk	69 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	98 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	QS-8
Materiaal aansluitdraad	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	PA-versterkt POM-versterkt
Materiaal geluiddemper	aluminiumlegering POM

Kenmerk	Waarde
	PU-schuim
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal straalmondstuk	aluminumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld