



# PE konverteris PE-1/8-2N-SW

Gaminio numeris: 7862

FESTO

Pneumatinio/elektrinio signalo keitiklis.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-1
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Perkrovimo riba	12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Perjungimo funkcija	Slenksčio reikšmė su fiksuota histereze
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Didžiausias įsijungimo taškas	2 bar
Minimalus išjungimo taškas.	0,5 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	1 Hz
Minimali apkrovos srovė	100 mA
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 250 V
Induktyvinės apkrovos naudojimo kategorija	AC-14 DC-13
Ominės apkrovos naudojimo kategorija	AC-12 DC-12
Elektrinis pajungimas	3 jungiamieji laidai
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Kabelio ilgis	0,5 m
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	ant rėmelio 2n Su kiauryme Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Produkto svoris	65 g
Material housing	Padengtas aliuminiu PA - sustiprintas Plienas VMQ (silikonas)
Material switch contact	sidabrinis
Material electrical connection	Galvanizuota
Material membrane	TPE-U(PU)
Nustatymo pasirinkimai	Standžiai įtvirtintas
Apsaugos klasė	IP67
Izoliacinė įtampa	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Užterštumo laipsnis	3