


# Slėgio jungiklis SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Gaminio numeris: 8000210

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalvumus mechanizmams
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Slėgio jutiklis su metaline membrana
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Jungiklio išėjimas	2xPNP
Perjungimo funkcija	Slenksčio reikšmė su fiksuota histereze
Komutavimo elemento funkcija	Antivalentinis
Ijungimo taškas	0,25 bar
Didžiausias įsijungimo taškas	0,4 bar
Minimalus išjungimo taškas.	0,05 bar
Didžiausia išėjimo srovė DC	500 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	19,2 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	4-poliai M12x1 Kištukas pagal EN 60947-5-2 apvalios konstrukcijos
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Produkto svoris	50 g
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material electrical connection	PBT
Nustatymo pasirinkimai	Standžiai įtvirtintas
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L