

Tiesinė sraigtinė pavara ELGA-BS-KF-70-600-0H-10P-ML

Gaminio numeris: 8041821

FESTO

With recirculating ball bearing guide



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	600 mm
Dydis	70
Eigos rezervas	0 mm
Veleno skersmuo	12 mm
Veleno žingsnis	10 mm/U
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su cirkuliuojančiais guoliais
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Sraigto tipas	ašis su apvalia veržle
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	Inkrementinis
Maksimalus pagreitis	15 m/s ²
Maksimalus greitis	3.000 1/min 0,5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos momentas Iy	165E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iz	472E+03 mm ⁴
No-load torque at maximum travel speed	0,24 Nm
No-load torque at minimum travel speed	0,17 Nm
Maksimali jėga Fy	1.500 N
Maksimali jėga Fz	1.850 N
Fy with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	5.520 N
Fz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	6.808 N
Maksimalus momentas Mx	16 Nm
Maksimalus momentas My	132 Nm
Maksimalus momentas Mz	132 Nm
Mx with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	59 Nm
My with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	486 Nm
Mz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	486 Nm
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	220 N
Didž. perstūmimo jėga Fx	650 N
Susukimo inercijos momemntas It	28,3E+03 mm ⁴
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,142 kgcm ²
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,0253 kgcm ²
Inercijos masės momentas, JO	0,038 kgcm ²
Padavimo konstanta	10 mm/U
Judanti masė	804 g
Papildomųjų kreipiamųjų svoris	620 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	33 g

Savybės	Reikšmė
Dynamic deflection (load moved)	0.05% of the axis length, max. 0.5 mm
Static deflection (load at standstill)	0.1% of the axis length
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Plienas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas