

driepuntsgrijper HGDT-35-A-G1

Artikelnummer: 540863

FESTO

robuust, inzetbaar als inwendige en uitwendige grijper, voor positiedetectie. Met grijpkrachtbeveiliging openend -G1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	35
Slag per grijpklauw	4 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	$\leq 0,2$ mm
Max. grijpklauwhoekspeling ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. grijpklauwspeling Sz	$\leq 0,05$ mm
Rotatiesymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,03$ mm
Aantal grijpklauwen	3
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	3-punt
Grijpkrachtbeveiliging	bij het openen
Constructieve opbouw	Hellend vlak gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	4 ... 8 bar
Werkdruk blokkeerlucht	0 ... 0,5 bar
Max. werkfrequentie grijper	≤ 4 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	32 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	56 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	1,37 kgcm ²
Max. kracht op grijpklauw Fz statisch	400 N
Max. moment op grijpklauw Mx statisch	15 Nm
Max. moment op grijpklauw My statisch	10 Nm
Max. moment op grijpklauw Mz statisch	10 Nm
Smeerinterval van de geleidings-elementen	5 Mio SP
Max. massa per externe grijpvinger	30 g
Productgewicht	337 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en paspen met inwendige schroefdraad en paspen naar keuze:
Pneumatische aansluiting blokkeerlucht	M5
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal afdekkap	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	aluminumlegering COMPCOTE-laag
Materiaal grijperklauwen	Staal, gehard