

lineaire portaalmanipulators


DHSL-DGPL25S-HMPL16

Artikelnummer: 542980

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving en lichte handlingas, hoog dynamisch met soft stop, precies, modulair. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 1.0
Nuttige belasting	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	HMPL-16
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 160 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	DGPL-25-SPC11
Aandrijfsysteem Y-as	servopneumatisch
Tussenpositie Y-as	2-voudig
Slag Y-as	0 ... 1.600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 1 mm