


lineaire portaalmanipulators DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Artikelnummer: 543050

FESTO

bestaande uit elektrische spindelassen met kogelgeleiding, precies en robuust. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	DGE-40-SP
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-40-SP
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,02 mm