


balancer kit YHBP-

Gaminio numeris: 8087218

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eigos ribos	100 ... 1.990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Išsverta kinematika	Lifting column Parallel kinematics
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Maksimalus eigos greitis	1 m/s
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Budėjimo ciklas	100 %
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Liekamoji pulsacija	5 %
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	2 A
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Produkto svoris	4,8 ... 60,5 kg
Informacija	atitinka RoHS