


magneetventiel

VZWM-L-M22C-N34-F4

Artikelnummer: 546157

FESTO

servo-gestuurd, met membraan, NPT3/4" aansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel servogestuurd
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	bij voorkeur staand
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	3/4 NPT
Elektrische aansluiting	Magneetspoel type MD-... , spoel als toebehoren te bestellen
Nominale diameter	27,5 mm
Ventiefunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Werkdruk armatuur vloeibare media	0,5 ... 6 bar
Werkdruk armatuur gasvormige media	0,5 ... 10 bar
Drukverschil	0,5 bar
Soort sturing	voorgestuurd
Max. viscositeit	22 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur vloeibare media	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Debiet Kv	8,5 m ³ /h
normaal nominaal debiet	10.000 l/min
Schakeltijd in	15 ms
Schakeltijd in vloeibare media	400 ms
Schakeltijd uit	12 ms
Schakeltijd uit vloeibare media	930 ms
b-waarde	0,5
C-waarde	39 l/sbar
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing
Materiaalnummer behuizing	2.0402
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal ankerbuis	hooggelegeerd staal
Productgewicht	1.220 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Max. aandraaimoment dekselschroef	30 Nm
Maximaal aandraaimoment aansluitschroefdraad	200 Nm
Max. aandraaimoment spoelbevestiging	0,5 Nm