

Kreipiantieji cilindrai

DFM-20-50-P-A-GF-F1A

Gaminio numeris: 8118847

FESTO

Priartėjimo jutiklis SMTSO-8E gali būti naudojamas su šiuo produktu, kai eiga 50 mm arba daugiau. Atitinkami tvirtinimo elementai SMB-8E montuojami išorėje arba viduje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Svorio centro atstumas tarp darbinės apkrovos ir jungo plokštės	50 mm
Eiga	50 mm
Stūmoklio diametras	20 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 8
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,2 Nm
Maksimali jėga Fy	709,3 N
Max. force Fy static	709,3 N
Maksimali jėga Fz	709,3 N
Max. force Fz static	709,3 N
Maksimalus momentas Mx	20,57 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	20,57 Nm
Maksimalus momentas My	16,31 Nm
Maksimalus statinis momentas My	16,31 Nm
Maksimalus momentas Mz	16,31 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	16,31 Nm
Max. permissible torque load Mx as a function of the stroke	3,85 Nm
Didž. leistina apkrova, priklausomai nuo eigos, esant užduotam atstumui xs	103 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	141 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Judanti masė	582 g
Produkto svoris	1.158 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aluminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aluminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis