


# axiaalkit EAMM-A-F80-120G

Artikelnummer: 550953

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	92 Nm
Productgewicht	2.730 g
Interface code, actuator	F80
Interface code, motor in	120G
Materiaal - opmerking	RoHS conform