



Kampiniai griebtuvai DHWC-6-A

Gaminio numeris: 8125286

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Maksimalus perstūmimo tikslumas	$\leq 0,2$ mm
Maksimalus atidarymo kampas	30 deg
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	$\leq 0,1$ mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	Kampas
Griebtuvo jėga	Be
Konstrukcija	Connection direction on the side valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	7,3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	5,4 Ncm
Masės inercijos momentas	0,009 kgcm ²
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	18 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,3 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,3 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,3 Nm
Produkto svoris	22 g
Montavimo tipas	Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas