



magneetventiel

VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40

Artikelnummer: 1489944

FESTO

servogestuurd, met zuiger, G1" aansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerzittingventiel
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	Spoel bij voorkeur bovenaan
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G1
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803 vierhoekige constructie
Nominale diameter	25 mm
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Handbediening	geen
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Nominale druk armatuur	40
Drukverschil (MPa)	0,05 MPa
Drukverschil	0,5 bar
Drukverschil (psi)	7,25 psi
Spoeleigenschappen	24 V DC: 6,8 W
Isolatiemateriaalklasse	H
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
Inschakelduur	100 %
Soort sturing	voorgestuurd
Mediumdruk	0,05 ... 4 MPa
Werkdruk	0,5 ... 40 bar
Mediumdruk psi	7,25 ... 580 psi
Max. viscositeit	22 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 35 °C
Lekkagecijfer volgens EN 12266-1	A
Debiet Kv	11,5 m ³ /h
normaal nominaal debiet	12.250 l/min
Schakeltijd in	130 ms
Schakeltijd uit	300 ms
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Gegoten messing
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	1.400 g
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand