

magneetventiel

VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90

Artikelnummer: 1491840

FESTO

direct gestuurd, G1/4" aansluiting.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Constructieve opbouw | direct gestuurd zitventiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | G1/4 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803 vierhoekige constructie |
| Nominale diameter | 1 mm |
| Ventiel functie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen Mineraalolie Water neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Nominale druk armatuur | 100 |
| Drukverschil (MPa) | 0 MPa |
| Drukverschil | 0 bar |
| Drukverschil (psi) | 0 psi |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 11 W |
| Isolatiemateriaalklasse | H |
| Toegelaten spanningschommelingen | +/- 10 % |
| Inschakelduur | 100 % |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | direct |
| Mediumdruk | 0 ... 9 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 90 bar |
| Mediumdruk psi | 0 ... 1.305 psi |
| Max. viscositeit | 22 mm ² /s |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 35 °C |
| Lekkagecijfer volgens EN 12266-1 | A |
| Debiet Kv | 0,06 m ³ /h |
| normaal nominaal debiet | 60 l/min |
| Schakeltijd in | 20 ms |
| Schakeltijd uit | 18 ms |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | Gegoten messing |

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|----------------------------|
| Materiaalnummer behuizing | CW617N |
| Materiaal dichtingen | FPM |
| Productgewicht | 550 g |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |