


handlingsmodule DHMZ-DGSL-25- -

Artikelnummer: 8004636

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	10 ... 200 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Pneumatische lineaire module
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Max. snelheid	0,8 m/s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	415 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	483 N
Materiaal - opmerking	RoHS conform