

servomotor EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1

Artikelnummer: 1569776

FESTO

zonder overbrenging.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 40 °C |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 90 % |
| Volgens norm | IEC 60034 |
| Isolatiebeschermklasse | F |
| Ratingklasse volgens EN 60034-1 | S1 |
| Temperatuur monitoring | PTC-weerstand |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Elektrische aansluittechniek | Stekker |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Toelating | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 565 V |
| Nominale spanning DC | 565 V |
| Type van wikkelschakeling | Ster binnenkant |
| Aantal poolparen | 4 |
| Stilstanddraaimoment | 0,46 Nm |
| Nominaal draaimoment | 0,31 Nm |
| Piekdraaimoment | 1,62 Nm |
| Nominaal toerental | 7.600 1/min |
| Max. toerental | 9.840 1/min |
| Nominaal vermogen motor | 246 W |
| Nominale stroom motor | 0,49 A |
| Piekstroom | 2,7 A |
| Motorconstante | 0,635 Nm/A |
| Spanningsconstante, fase-fase | 40,58 mVmin |
| Fase-fase wikkelresistentie | 56,9 Ohm |
| Fase-fase wikkelinductie | 38,1 mH |
| Totaal gedreven traagheidsmoment | 0,13 kgcm ² |
| Productgewicht | 1.200 g |
| Toegelaten axiale asbelasting | 75 N |
| Toegelaten radiale asbelasting | 140 N |
| Rotor positie sensor | Resolver |
| Rotary position encoder interface | SIN/COS analoge signalen |
| Rotary position encoder meetprincipe | inductief |
| MTTF, subcomponent | 80 jaar, rotor positie encoder |
| MTTFd, subcomponent | 160 jaar, rotor positie encoder |