


servomotor EMMS-AS-55-MK-LS-RR-S1

Artikelnummer: 1569807

FESTO

zonder overbrenging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP65
As uitvoering pasveer	DIN 6885 A 3 x 3 x 14
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Nominale bedrijfsspanning DC	360 V
Nominale spanning DC	360 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	4
Stilstanddraaimoment	0,97 Nm
Nominaal draaimoment	0,67 Nm
Piekdraaimoment	2,7 Nm
Nominaal toerental	6.600 1/min
Max. toerental	7.330 1/min
Nominaal vermogen motor	461 W
Nominale stroom motor	1,19 A
Piekstroom	5 A
Motorconstante	0,558 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	34,73 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	14,7 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	13,8 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,22 kgcm ²
Productgewicht	1.500 g
Toegelaten axiale asbelasting	75 N
Toegelaten radiale asbelasting	150 N
Rotor positie sensor	Resolver
Rotary position encoder interface	SIN/COS analoge signalen
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
MTTF, subcomponent	80 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	160 jaar, rotor positie encoder