

minisledes DGST-8-50-E1A

Artikelnummer: 8078837

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	50 mm
Zuigerdiameter	8 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastomeer demping, dubbelzijdig, slag niet instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger Juk Zuigerstang Slede
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	21,75 ... 116 psi
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	≤ 0,3 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,03 J
Dempingslengte	1,5 mm
Max. kracht Fy	350 N
Max. kracht Fz	350 N
Max moment Mx	3,2 Nm
Max moment My	3 Nm
Max moment Mz	3 Nm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	45 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	60 N
Te verplaatsen massa	122 g
Productgewicht	236 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal geleiding	POM hooggelegeerd staal TPE-E
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij